


Surveillance de porteurs de charge



Toujours quand l'objet à détecter absorbe l'onde ou reflète l'onde en raison de sa forme ou de sa position dans le porteur de charge, il convient d'utiliser une solution avec une barrière à deux voies ou à réflexion. Dans ce cas, un réflecteur supplémentaire est monté derrière l'objet à surveiller. Le capteur à ultrasons avec sortie de commutation et mode fenêtre émet un signal dès que l'objet recouvre le réflecteur. Le *lpc+* dans le boîtier fileté M18 est idéal à cet effet.

Zones d'application

Agroalimentaire et pharmaceutique

Emballage

Logistique

CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION



ipc+15/CFF



ipc+25/CFF

Portée de service: 20 - 250 mm

Boîtier: cylindrique M18

Sorties: 2 x Push-Pull



ipc+35/CFF

Portée de service: 30 - 350 mm

Boîtier: cylindrique M18

Sorties: 2 x Push-Pull



ipc+100/CFF

Portée de service: 65 – 600 mm
Boîtier: cylindrique M18
Sorties: 2 x Push-Pull

Portée de service: 120 – 1.300 mm
Boîtier: cylindrique M18
Sorties: 2 x Push-Pull