




Uittreksel uit onze online-catalogus:

wms-4/4I II PH8

Stand: 2026-09-03

wms-4/4I II PH8

Schaaltekening



Opvolgermodel verkrijgbaar

Neem contact op



4 x
analo 4 x analoog 4-20 mA
4-20
mA

Bouwvorm

balkvormig

Bedrijfsmodus

analysetoestel

Hoogtepunten

uitschakelvertraging 1 s

Ultrasoon-specifiek

Meetmethode

echo-looptijdmeting

Resolutie

0,36 mm

Herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 % in multiplexbedrijf, ± 0,45 % in synchroonbedrijf

Nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning U_B	20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd
Restrimpel	$\pm 10 \%$
Onbelaste stroomopname	$\leq 50 \text{ mA}$ (zonder sensoren)
Aansluitmethode	schroefklemmen, geleiderdoorsnede $1,5 \text{ mm}^2$

Uitgangen

Uitgang 1	analoge uitgang stroom: 4-20 mA stijgend/dalend instelbaar
Ausgang 2	analoge uitgang stroom: 4-20 mA stijgend/dalend instelbaar
Ausgang 3	analoge uitgang stroom: 4-20 mA stijgend/dalend instelbaar
Ausgang 4	analoge uitgang stroom: 4-20 mA stijgend/dalend instelbaar

Ingangen

Ingang 1	NUL
----------	-----

Behuizing

Materiaal	kunststof behuizing met 24 schroefklemmen, geschikt voor railmontage DIN EN 50022-35
Ultrasone transducer	polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel
Beschermingsklasse volgens EN 60529	IP 20
Bedrijfstemperatuur	-20° C tot +70° C niet condenserend
Opslagtemperatuur	-40° C tot +85° C
Gewicht	200 g

Uitrusting/Bijzonderheden

Temperatuurcompensatie	nee
Instelelementen	3 toetsen, 1 schuifschakelaar
Instelmogelijkheden	aan het analysetoestel
Synchronisation	ja
Multiplexmodus	ja
Indicatoren	4 x LED geel: object in het venster, 8 x LED groen: weergave en programmering