


托盘监视



当被测物体吸收波或者由于物体的形状或在托盘中的位置导致波发生偏转时，传感器的反射板模式通常是首选的解决方案。在这种情况下，额外的反射板放置在实际被测物体的后面被检测到。当物体挡住反射板时，带开关量输出的超声波传感器会发出一个信号。The Ipc+ in the M18 threaded housing is ideal for this purpose.

应用领域

Food and Pharmaceuticals

Packaging

物流解决方案

该应用领域的传感器



Ipc+ 15/CFF



Ipc+ 25/CFF

检测范围: 20 - 250 mm
外壳: M18 실린더형
输出量: 2 x Push-Pull



ipc+35/CFF

检测范围: 30 - 350 mm
外壳: M18 실린더형
输出量: 2 x Push-Pull



ipc+100/CFF

检测范围: 65 - 600 mm
外壳: M18 실린더형
输出量: 2 x Push-Pull

检测范围: 120 - 1.300 mm
外壳: M18 실린더형
输出量: 2 x Push-Pull