




Estratto dal nostro catalogo online:

lcs+340/DD

Aggiornato al: 2026-09-03



Ics+

I sensori ultrasonici Ics+ hanno una custodia molto compatta a forma quadrata - con uscita analogica o a commutazione + IO-Link.

Caratteristiche speciali

Basics

- > Dimensioni della custodia > solo 62 mm x 62 mm x 37,2 mm
- > Interfaccia IO-Link > a supporto del nuovo standard industriale
- > Smart Sensor Profile > maggiore trasparenza tra i dispositivi IO-Link
- > Sincronizzazione automatica e funzionamento Multiplex > per il funzionamento contemporaneo di fino a dieci sensori in uno spazio ristrettissimo
- > Raggio d'azione limite 8 mm
- > Compatibilità ai requisiti UL per Canada e USA
- > 1 uscita di commutazione Push-Pull o 2 uscite analogiche in esecuzione pnp
- > Uscita analogica 4–20 mA e 0–10 V > con commutazione automatica tra uscita di corrente e uscita di tensione
- > Teach-in microsonic tramite il tasto T1 e T2
- > Risoluzione 0,18 mm a 2,4 mm
- > Compensazione della temperatura
- > Tensione d'esercizio 9–30 V
- > LinkControl > per impostare i sensori sul PC

I sensori ultrasonici lcs+

hanno una custodia in plastica con struttura a parallelepipedo con quattro fori di fissaggio.

I sensori sono certificati da UL in conformità alle norme e ai requisiti UL applicabili per il Canada e gli Stati Uniti.

Due diodi luminosi

indicano tutti gli stati di funzionamento.

Con i due tasti T1 e T2

vengono regolati i sensori lcs+ (Teach-in).

Si può scegliere tra tre livelli di uscita:



1 uscita di commutazione push-pull
con tecnologia di commutazione PNP
o NPN e interfaccia IO-Link



2 uscite di commutazione PNP




1 uscita analogica 4–20 mA o 0–10 V

I sensori lcs+ con uscita di commutazione conoscono tre modalità operative:


- semplice punto di commutazione
- barriera a riflessione a due vie
- modalità finestra

Teach-in di un punto di commutazione semplice

- Posizionare l'oggetto da rilevare (1) alla distanza desiderata
- Premere il tasto T2 per ca. 3 secondi
- Quindi premere nuovamente il tasto T2 per ca. 1 secondo



Teach-in di un punto di commutazione



Teach-in di una barriera a riflessione a due vie

Teach-in di una barriera a riflessione a due vie

con un riflettore montato fisso


- Premere il tasto T1 per ca. 3 secondi
- Quindi premere nuovamente il tasto T1 per ca. 10 secondi

Per la regolazione dell'uscita analogica


- Posizionare l'oggetto sul limite della finestra prossimo al sensore (1)
- Premere il tasto T1 per ca. 3 secondi
- Spostare quindi l'oggetto sul limite della finestra lontano dal sensore (2)
- Quindi premere nuovamente il tasto T1 per ca. 1 secondo

Per la regolazione di una finestra

con due punti di commutazione, occorre procedere allo stesso modo in caso di uscita digitale. Per la regolazione dell'uscita analogica.



Teach-in di una caratteristica analogica ovvero di una finestra con due punti di contatto



Sincronizzazione tramite il pin 5

Semplice da sincronizzare

In applicazioni nelle quali devono venire gestiti più sensori ultrasonici lcs+, per evitare che si influenzino reciprocamente, i sensori possono essere sincronizzati tra loro. A tale scopo tutti i sensori devono essere collegati elettricamente tra loro attraverso il pin 5.

Se devono essere sincronizzati più di 10 sensori, questo può venire realizzato con il SyncBox1, disponibile come accessorio.

I sensori analogici

verificano l'impedenza collegata all'uscita e commutano automaticamente su un'uscita di corrente 4–20 mA o su un'uscita di tensione 0–10 V. In tal modo si garantisce una applicazione estremamente semplice.

Contatto NA / contatto NC

e linea caratteristica analogica crescente/decrescente possono essere regolati anch'essi tramite i tasti.

LinkControl

consente facoltativamente la parametrizzazione molto ampia dei sensori ultrasonici lcs+. Tramite l'adattore LinkControl LCA-2, disponibile come accessorio, i sensori lcs+ vengono collegati al PC



Sensore collegato al PC tramite LCA-2 per la programmazione

IO-Link

I sensori ultrasonici lcs+340/F/A e lcs+600/F/A dispongono di un'uscita di commutazione Push-Pull e supportano IO-Link nella versione 1.1, nonché il profilo Smart Sensor.

Hai esigenze speciali?


Niente di così semplice.

Con noi potete trovare facilmente una soluzione personalizzata.


Parliamo della vostra applicazione: +49 231 97 51 51-82.

Ics+340/DD

Disegno in scala



Campi di rilevamento



2 x pnp

D ······ || 5.000 mm

Struttura	a parallelepipedo
Modo operativo	senore di prossimit�/tastatore a riflessione barriera a riflessione modalit� finestra
Caratteristiche speciali	UL Listed

Specifico d'ultrasuoni

Metodo di misurazione	misurazione della durata dell'eco
Frequenza ultrasonica	120 kHz
Zona cieca	350 mm
Raggio d'azione nominale	3.400 mm
Raggio d'azione limite	5.000 mm
Risoluzione	0,18 mm
Ripetibilit�	� 0,15 %
Precisione	� 1 % (compensazione interna della temperatura)

Dati elettrici

Tensione d'esercizio U _B	9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarit�
Ondulazione residua	� 10 %
Consumo di energia a vuoto	� 60 mA

Uscite

Uscite 1	uscita de commutazione pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) chiusura/NC selezionabile, protetto contro i cortocircuiti
Ausgang 2	uscita de commutazione pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) chiusura/NC selezionabile, protetto contro i cortocircuiti
Isteresi di commutazione	50 mm
Frequenza di commutazione	4 Hz
Tempo di risposta	172 ms
Ritardo disponibilit�	< 380 ms

Entrate

Entrata 1	ingresso com ingresso di sincronizzazione
-----------	--

Custodia

Materiale	PBT
Trasformatore ultrasonico	poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro
Classe di protezione secondo EN 60529	IP 67
Temperatura d'esercizio	-25° C fino a +70° C
Temperatura di immagazzinamento	-40° C fino a +85° C
Peso	180 g

Dotazione/Caratteristiche speciali

Compensazione della temperatura	no
Elementi di regolazione	2 tasti
Possibilit� di regolazione	Teach-in via push-button LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	no
Esercizio multiplex	no
Elementi di visualizzazione	2 x LED a tre colori

Accessori

Accessori utilizzabili	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 LCA-2 LCA-2 Koffer
------------------------	---

Assegnazione dei pin

