

Aanwezigheidsdetectie



Toepassingsgebieden

Voeding en farmacie

Logistiek

Verpakking

Jafhankelijk van de grootte van de doos of container kunnen ultrasone sensoren met een schakeluitgang, bijv. uit de mic+familie ingezet worden. Om in kleine dozen te meten, kan gekozen worden tussen de mic+25/F/TC, mic+35/F/TC of mic+130/F/TC.

Bij grotere containers raden wij het gebruik van een mic+340/F/TC of mic+600/F/TC aan. Dient de doos of de container met meerdere sensoren gecontroleerd te worden, dan is het raadzaam om deze onderling te synchroniseren.

Bovendien wordt de ultrasone sensor pms in hygiënisch ontwerp aanbevolen voor de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie of de drankenindustrie.

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



pms

De sensorenreeks in hygiënisch ontwerp overtuigt door zijn spleetloze en vuilvrije roestvrijstalen constructie – ideaal voor de dranken-, voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.



mic+25/F/TC

Bedrijfsdetectiewijdte: 30 - 350 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x Push-Pull
Bijzonderheid: digitaal display



mic+35/F/TC

Bedrijfsdetectiewijdte: 65 - 600 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x Push-Pull
Bijzonderheid: digitaal display



mic+130/F/TC

Bedrijfsdetectiewijdte: 200 - 2.000 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x Push-Pull
Bijzonderheid: digitaal display



mic+340/F/TC

Bedrijfsdetectiewijdte: 350 - 5.000 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x Push-Pull
Bijzonderheid: digitaal display



mic+600/F/TC

Bedrijfsdetectiewijdte: 600 - 8.000 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x Push-Pull
Bijzonderheid: digitaal display